

光学玻璃窗口片

材料:光学玻璃	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5 $\sim$ 80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda / \Phi 100$ mm
平行度: $10'' \sim 5'$	

石英窗口片

材料:熔融石英	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5 $\sim$ 80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda / \Phi 100$ mm
平行度: $10'' \sim 5'$	

蓝宝石窗口片

材料:蓝宝石	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5 $\sim$ 80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda$
平行度: $10'' \sim 5'$	

氟化钙窗口片

材料:氟化钙	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5 $\sim$ 80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda$
平行度: $10'' \sim 5'$	

氟化镁窗口片

材料:氟化镁	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5~80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda$
平行度: $10'' \sim 5'$	

硒化锌窗口片

材料:硒化锌	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5~80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda$
平行度: $10'' \sim 5'$	

硫化锌窗口片

材料:硫化锌	外形范围 (mm) : $\Phi 3 \sim \Phi 1100$
外形公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.2$	厚度公差 (mm) : $\pm 0.01 \sim \pm 0.1$
表面质量: 10/5~80/50	面型精度 : $\lambda / 20 \sim \lambda$
平行度: $< 10'$	有效孔径 : 90%